

RUNPOTEC<sup>®</sup>

HPI KÁBELEINZÉHESZIALIST

**Kábelbehúzó szál RUNPO 5, sodrott, műanyag dobozban, Szálhossz: 30m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	814872 30
GTIN	9120045472813
Árucikk kategória	86A

**Leírás****Kivitel:**

**5,3 mm** vastag poliészter behúzószál, 3-szor sodorva. Mindkét vége megerősített, **rugalmas megvezető csúccsal (Runpog vezető)** csavarodás kiegyenlítővel és nemesacél vonószemmel. Rendkívül rugalmas szál csupán 20 mm-es hajlítási rádiusszal.

**Előny:**

Szinte törésmentes, a legszűkebb rádiuszok esetén is.

**Felhasználás:**

16 – 40 mm cső átmérőhöz.

**Műszaki leírás**

Szalaghossz	30 m
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése	2,7 kN
Termék fajtája	Kábelbehúzó szerszám

