

mato

Kézi kannaszivattyú



Rendelési adatok

Rendelés száma	084356
GTIN	
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Univerzális műanyag kézi kannaszivattyú hűtő-kenőanyag koncentrátumok, hígító,
oldószer, fagyálló stb. szállításához. Rozsdamentes acél dugattyúrúd. Alkalmas 20-30 literes műanyag kannához.

Alkalmazható:

Vágoolajokhoz: 084210 sz. 20 mérethez, 084220 sz. 20 mérethez. Nagyteljesítményű hűtő-kenő- / csiszolóolaj

koncentrátumokhoz: 084241 sz. 20 mérethez, 084260 sz. 20 mérethez, 084265 sz. 20 mérethez, 084270 sz. 20 mérethez.

Tartalom:

Kanna emelőszivattyú, 2 m műanyagtömlő kifolyócsonkkal, 2 m PVC kiadó tömlő kifolyócsonkkal, kannához való csatlakozó adapterrel, DIN 61 külső menettel.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	KLP-C 25
Szállítási teljesítmény löketenként	0,25 l

Termék fajtája

Hordószivattyú

TartozékNagyteljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátumHPC
VEG Tartalom 20 l

084265 20

Nagyteljesítményű vágóolaj, klórmentesAlpha 93 Tartalom
20 l

084210 20

Nagyteljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum és
fűrészolajCBF Tartalom 20 l

084241 20

Nagyteljesítményű vágóolaj, sűrű, klórmentesDAR 50 Visco
Tartalom 20 l

084220 20

Maximális teljesítményű hűtő-kenőanyag
koncentrátumPlus Tartalom 20 l

084260 20

Nagyteljesítményű csiszolóolaj koncentrátum Tartalom 20 l

084270 20