

**Garant**

**eco beszúró penge, semleges, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszúrási szélesség w:  
32/5mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273866 32/5
GTIN	4045197722584
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

**Felhasználás:**

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

**Alkalmazható:**

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132 – 319133 sz. VDI tartóval.

**Alkatrész:**

Zárócsavar 279828 1 sz.

**Figyelem:**

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapokat.

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	5 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	110 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	32 mm
Magasság h <sub>1</sub>	25 mm
Sorozat	Eco

Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge

---

## Tartozék

Csavar ECO leszúró pengéhez Típus 1	279828 1
-------------------------------------	----------