

RUNPOTEC

HFA KÁBELEZÉSSZPECIALIST

Üvegszálás kábelbehúzó acél orsón, Szálhossz: 80m



Rendelési adatok

Rendelés száma	814882 80
GTIN	9120045473544
Árucikk kategória	86A

Leírás

Kivitel:

4,5 mm vastag üvegszálás szál, **tolásnál stabil** max. 5 kN-ig és mégis **nagyon rugalmas** (120 mm rádiuszig). Mindkét oldalon ragasztott menetes záróhüvely választhatóan rugalmas megvezető csúcsok, behúzó harisnya vagy vonószem rögzítéséhez. Kiváló minőségű acélorsó 2 kihúzható lábbal, 2 tárolórekeszsel, tartozékokkal, rögzítőfékkel és **kettős lefutó rendszerrel** (gyors lefutás és automata lefutás fék).

Tartalom:

Tartozékokkal, elveszíthetetlenül tároló rekeszben: 1 **rugalmas megvezető csúcs (Runpog vezető)** csavarodás kiegyenlítésével és nemesacél vonószemmel. 1 kezdő szem séklivel, 1 futógörgő, 2 záróhüvely, 1 összekötő hüvely, 1 speciális ragasztó 3 g.

Műszaki leírás

Szakítószilárdság	2,2 kN
Szalaghossz	80 m
Termék fajtája	Kábelbehúzó szerszám

