

Garant

**eco beszúró penge, semleges, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w:
32/3mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273866 32/3
GTIN	4045197722560
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132 – 319133 sz. VDI tartóval.

Alkatrész:

Zárócsavar 279828 1 sz.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapokat.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	110 mm
Pengemagasság h ₅	32 mm
Magasság h ₁	25 mm
Sorozat	Eco

Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge

Tartozék

Csavar ECO leszúró pengéhez Típus 1	279828 1
-------------------------------------	----------