

Garant**Könnyűfém vízmérték, Hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467020 250
GTIN	4045197722485
Árucikk kategória	41H

Leírás**Kivitel:**

Vastagfalú eloxált alumínium profil nagyon nagy hajlítási merevséggel. Sík és prizmás mérőfelület a felületeken, csöveken és éleken való tökéletes beigazításához. A perem nélküli horizontális libella nagyítóhatással torzításmentes rálátást biztosít a libellabuborékra.

Kivitel reklámszöveg:

Vastagfalú, eloxált alumínium profil nagyon nagy hajlítási merevséggel. Sík és prizmás mérőfelület a felületeken, csöveken és éleken való tökéletes elhelyezéshez. A perem nélküli horizontális libella nagyítóhatással torzításmentes rálátást biztosít a libellabuborékra. **Hibahatár fordított mérésnél: 0,75 mm/m.**

Műszaki leírás

Hossz	250 mm
Hibahatár normál helyzetben	0,5 mm/m
Hibahatár fej feletti mérések esetén	0,75 mm/m
Keresztmetszet	24 × 55 mm
Termék fajtája	Vízmérték