

Garant**Marófej befogó kúpos, SK 50 A = 300, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301144 32
GTIN	4045197723352
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavarral és menesztővel együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Tüske Ø d ₁	32 mm
Marótüske hossza L ₄	24 mm
Külső Ø D	80 mm
Ø D ₂	78 mm
L ₂	255 mm

Befogó	SK 50 A = 300
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50