


HOLEX**Legyezős csiszológűrű (ZA), 40-es szemcse durva, Hüvely Øxhüvely szélesség: 30X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553820 30X30
GTIN	4045197723116
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

A csiszológűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében használható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható.

Egy stabil mag körül sűrűn elrendezett **csiszolólamellák** cirkonkorund vászonból (ZA). Az egyes lamellák egyenletes kopása következtében folyamatosan új csiszolóvászon válik szabaddá, amely sokszorosán növeli az élettartamot és a leválasztási teljesítményt.

Felhasználás:

A csiszológűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

Agresszív felületcsiszolási munkákhoz a csiszológűrűk és a lamellás csiszolók alternatívájaként.

Felhasználás kizárólag a hordozó test forgásirányában, a forgásirány a gyűrű magjában van feltüntetve.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológűrű tartóhoz.

Műszaki leírás

Szemcsézet	40
Hüvely szélessége	30 mm
Maximális fordulatszám	19100 min ⁻¹
Tekerccsmag Ø	30 mm
Külső Ø	45 mm
Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Cirkon korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Hüvely alakja	hengeres
Termék fajtája	Legyezős csiszológyűrű

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Ø×fejhossz 30X30 mm

553600 30X30