

HOLEX**Legyezős csiszológűrű (ZA), 40-es szemcse durva, Hüvely Øxhüvely szélesség: 45X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553820 45X30
GTIN	4045197723123
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

A csiszológűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében használható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható. Egy stabil mag körül sűrűn elrendezett **csiszolólamellák** cirkonkorund vászonból (ZA). Az egyes lamellák egyenletes kopása következtében folyamatosan új csiszolóvászon válik szabaddá, amely sokszorososan növeli az élettartamot és a leválasztási teljesítményt.

Felhasználás:

A csiszológűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

Agresszív felületcsiszolási munkákhoz a csiszológűrűk és a lamellás csiszolók alternatívájaként. Felhasználás kizárólag a hordozó test forgásirányában, a forgásirány a gyűrű magjában van feltüntetve.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológűrű tartóhoz.

Műszaki leírás

Tekercsmag \varnothing	45 mm
Szemcsézet	40
Maximális fordulatszám	12700 min ⁻¹
Hüvely szélessége	30 mm
Külső \varnothing	60 mm
Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Cirkon korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Hüvely alakja	hengeres
Termék fajtája	Legyezős csiszológyűrű

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár \varnothing 6 mm Fej \varnothing ×fejhossz 45X30 mm

553600 45X30