

**Menettömítő anyag, 50 ml, Gyártó azonosító: 53-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Árucikk kategória	08G

Leírás**Kivitel:**

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. **A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez.** A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

Közepes szilárdságú, hidraulika és pneumatika tömítés, közvetlen tömítés alacsony nyomásoknál, **jelölésmentes.**

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Műszaki leírás

Menetmérethez, col	3/4 coll
Gyártó jelölése	53-14
Üzemi szilárdság	1 - 3 óra

Legkisebb leszakadási nyomaték	8 - 12 Nm
Max. M menetmérethez	M20
Tárolási hőmérséklet	10 - 25 °C
Dinamikus viszkozitás	430 - 630 mPas
Menettípushoz	Összes
Maximális hézagméret	0,15 mm
Úrtartalom	50 ml
Alak	folyékony
Száradás	10 - 20 min
Kémiai alap	Anaerob metakrilátok
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Lobbanáspont	100 °C
Alkalmas anyagok	fém
Festék	barna
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Szétszerelés	speciális szerszámmal
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm ³
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Tömítőanyag

Tartozék

Tisztító és zsírtalanító spray Gyártói termékszám 7061	083391 7061
Tisztító és zsírtalanító spray Gyártói termékszám 7063	083392 7063