

**Menettömítő anyag, 50 ml, Gyártó azonosító: 58-11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Árucikk kategória	08G

**Leírás****Kivitel:**

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. **A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez.** A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

**Felhasználás:**

Közepes szilárdságú cső- és menettömítés, NSF-P1 engedély, **jelölésmentes.**

**Figyelem:**

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

**Műszaki leírás**

Üzemi szilárdság	1 - 2 óra
Legkisebb leszakadási nyomaték	18 - 24 Nm
Max. M menetmérethez	M56

Gyártó jelölése	58-11
Menetmérethez, col	2 coll
Menettípushoz	Összes
Száradás	15 - 30 min
Dinamikus viszkozitás	20000 - 80000 mPas
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Felhasználási tartomány	Minden menetes kötés
Úrtartalom	50 ml
Alkalmas anyagok	fém
Festék	sárga
Alak	folyékony
Maximális hézagméret	0,3 mm
Tárolási hőmérséklet	10 - 25 °C
Kémiai alap	Anaerob metakrilátok
Lobbanáspont	100 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Szétszerelés	speciális szerszámmal
Sűrűség	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Tömítőanyag

## Tartozék

Tisztító és zsírtalanító spray Gyártói termékszám 7063	083392 7063
Tisztító és zsírtalanító spray Gyártói termékszám 7061	083391 7061