

Garant GRIDLINE

Szűkebb lábtávolságú láb rész manuális magasságállítással, Láb rész magassága: 800mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	927042 800
GTIN	4062406107864
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Acélszövből, 50 mm széles, keresztmerezítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel – lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli láb részekhez a 927122 sz. sarokmerezítők szükségesek a merevítéshez. A szűkebb lábtávolságú láb részek nem alakíthatóak át guruló láb részekké. A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasságállítási tartomány	800 - 950 mm
Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Mélység	475 mm
Szélesség	50 mm

Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

Tartozék

Magasságkiegyenlítő manuális magasságállítóhoz Típus M10	927091 M10
Manuális magasságállítás Magasságállítás 150 mm	927080 150
Szűkebb távolságú lábrész Lábrész magassága 800 mm	927040 800