

Garant GRIDLINE

Hátfal / rakodópólcs kétrészes, Laphossz: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927142 1000
GTIN	4062406108014
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Hátfal ill. rakodópólcs peremezett acéllemezből. 2 lábész közé történő beszereléshez. Hátfalként való felszereléskor rálátás elleni védelmet és további stabilitást biztosít. A megadott felületen elosztott teherbírás rakodópólcként történő felszerelésre vonatkozik.

Alkalmazható:

Lábreszek 927000 sz.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A munkapad teljes mélységének rakodóként való kihasználásához kétrészes rakodópólcsot kell beszerelni. A rakodópólcsnak hátfal nélküli beépítéséhez ezen felül fel kell szerelni a 927122 sz. sarokmerevítőket. Hátfalként történő felszereléshez sarokmerevítő nem szükséges.

Ready-to-go munkapadokhoz nem alkalmas.

Műszaki leírás

Szélesség	900 mm
Mélység	300 mm
Teherbírás a felületen elosztva	100 kg

Polclap kivitele	Multifunktion
Anyagvastagság	1 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolópolc