

Garant GRIDLINE

Szűkebb távolságú lábrész, Lábrész magassága: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927040 800
GTIN	4062406107840
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmervítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel – lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmervítők szükségesek a mervítéshez.

A szűkebb lábtávolságú lábrészek nem alakíthatóak át guruló lábrészekké.

A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség	50 mm
Magasság	800 mm
Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Súly	6,3 kg

Mélység	475 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

Tartozék

Magasságkiegyenlítő GridLine munkapadokhoz Típus M12	927090 M12
Talp, 2 darabos készlet Típus 2	927092 2