

Garant GRIDLINE

**Hátfal / rakodópólcs kétrészes, Laphossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927142 1500
GTIN	4062406108021
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Hátfal ill. rakodópólcs peremezett acéllemezből. 2 láb rész közé történő beszereléshez. Hátfalként való felszereléskor rálátás elleni védelmet és további stabilitást biztosít. A megadott felületen elosztott teherbírás rakodópólcsként történő felszerelésre vonatkozik.

**Alkalmazható:**

Láb részek 927000 sz.

**Tartalom:**

Rögzítőanyag.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A munkapad teljes mélységének rakodóként való kihasználásához kétrészes rakodópólcsot kell beszerelni. A rakodópólcsnak hátfal nélküli beépítéséhez ezen felül fel kell szerelni a 927122 sz. sarokmerevítőket. Hátfalként történő felszereléshez sarokmerevítő nem szükséges. Ready-to-go munkapadokhoz nem alkalmas.

**Műszaki leírás**

Mélység	300 mm
Szélesség	1400 mm
Teherbírás a felületen elosztva	100 kg
Polclap kivitele	Multifunktion

Anyagvastagság	1 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolópolc