

Garant GRIDLINE

## Szűkebb lábtávolságú lábész manuális magasságállítással, Lábész magassága: 900mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	927042 900
GTIN	4062406107871
Árucikk kategória	9GG

### Leírás

**Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerezítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel – lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A hátfal vagy ház nélküli lábészekhez a 927122 sz. sarokmerezítők szükségesek a merevítéshez. A szűkebb lábtávolságú lábészek nem alakíthatóak át guruló lábészekké. A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

### Műszaki leírás

Magasságállítási tartomány	900 - 1050 mm
Szélesség	50 mm
Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Mélység	475 mm

Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

## Tartozék

Magasságkiegyenlítő manuális magasságállítóhoz Típus M10	927091 M10
Szűkebb távolságú lábrész Lábrész magassága 900 mm	927040 900
Manuális magasságállítás Magasságállítás 150 mm	927080 150