

Garant GRIDLINE

16G ház fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 300/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 100

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége	300 mm
Ajtók száma	0
Súly	30,6 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Mélység	650 mm

Fiókok száma	3
Szélesség	400 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos magassága	225 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Hasznos szélesség	350 mm
Hasznos magasság	225 mm
Magasság	300 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927500 50
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
16G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 300 mm	927412 300
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21