

Garant GRIDLINE

**16G ház fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 800/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927300 800/7
GTIN	4062406108182
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Szélesség	400 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Mélység	650 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm

Súly	71,4 kg
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiókok száma	7
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Hasznos szélesség	350 mm
Hasznos magasság	700 mm
Magasság	800 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Ajtók száma	0
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
16G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 800 mm	927412 800
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21