

Garant GRIDLINE

**16G ház fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 400/3**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	927300 400/3
GTIN	4062406108144
Árucikk kategória	9GG

## Leírás

### Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

### Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 150

### Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

## Műszaki leírás

Fiókok hasznos magassága	325 mm
Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Hasznos szélesség	350 mm
Súly	34,1 kg

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiókok száma	3
Magasság	400 mm
Szélesség	400 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Hasznos magasság	325 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Mélység	650 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
16G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 400 mm	927412 400

Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21