

Garant GRIDLINE

16G ház fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 900/6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiókok hasznos magassága	800 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Súly	69 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Mélység	650 mm

Szélesség	400 mm
Fiókok száma	6
Hasznos szélesség	350 mm
Hasznos magasság	800 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Magasság	900 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Ajtók száma	0
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 250 mm

927500 250

fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927500 125
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
16G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 900 mm	927412 900
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21