

Garant GRIDLINE

Akasztó, cső tartókarokkal, középső Fiókok, 24G mély, Hozzávaló fiókszélesség: 36G**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 935311 36G |
| GTIN | 4062406108243 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez akasztó fixen felhegesztett, stabil csőből készült tartókarokkal. Kitűnően alkalmasak gyűrű alakú termékek tárolásához, rögzítő eszközökhöz, láncokhoz stb.

Az akasztó két mély merevítőhöz kapcsolódik. Ezeket az első a hátsó oszlopkeretbe kell akasztani.

Cső tartókarok a mező mélységének közepén találhatóak.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 92 mm

Szélesség: 950 mm

Mélység: 650 mm

Tartókar mélysége: 220 mm

Cső Ø: 25 mm

Akasztók száma: 6

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------|
| Szélesség | 950 mm |
| Tartókar mélysége | 220 mm |
| Mélység | 650 mm |
| Teherbírás | 20 kg |
| Súly | 9,8 kg |
| Cső Ø | 25 mm |
| Magasság | 92 mm |

| | |
|-------------------|---|
| Akasztók száma | 6 |
| Anyagvastagság | 2 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Fiókos polc alkotóelemek |