

Garant GRIDLINE

**16G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 900/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927305 900/2
GTIN	4062406108335
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Jobb oldali rögzítésű ajtó.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 75

Ajtó magassága mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma: 1

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

**Műszaki leírás**

Súly	43,7 kg
------	---------

Fiókok száma	2
Ajtó hasznos magassága	625 mm
Hasznos szélesség	350 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Ajtók száma	1
Ajtó ütköző	jobbos
Mélység	650 mm
Szélesség	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos magassága	150 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	900 mm
Ajtó magassága	625 mm
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21