

Garant GRIDLINE

16G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval, Magasság / fiókok száma: 900**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927310 900
GTIN	4062406108380
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Ajtó magassága mm: 800

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Mélység	650 mm
Szélesség	400 mm

Fiókok száma	0
Súly	32,6 kg
Hasznos magasság	800 mm
Magasság	900 mm
Ajtók száma	1
Ajtó ütköző	jobbos
Ajtó magassága	800 mm
Ajtó hasznos magassága	800 mm
Hasznos szélesség	350 mm
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Beakasztható tartó polcos munkapadokhoz Típus 12	927094 12
Fix polcbetét, horganyzott Típus 1	927515 1
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12