

Garant GRIDLINE

16G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval, Magasság / fiókok száma: 700**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 927310 700 |
| GTIN | 4062406108366 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Ajtó magassága mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------|
| Hasznos szélesség | 350 mm |
| Ajtó magassága | 625 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ajtó hasznos magassága | 625 mm |
| Fiókok száma | 0 |
| Magasság | 700 mm |
| Hasznos magasság | 625 mm |
| Ajtó ütköző | jobbos |
| Szélesség | 400 mm |
| Súly | 23,7 kg |
| Mélység | 650 mm |
| Ajtók száma | 1 |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Ajtónyitás szöge | 180 fok |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Munkapad ház |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Fix polcbetét, horganyzott Típus 1 | 927515 1 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12 | 914226 KO12 |
| Beakasztható tartó polcos munkapadokhoz Típus 12 | 927094 12 |