

Garant GRIDLINE

16G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 900/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927305 900/3
GTIN	4062406108342
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos magassága	250 mm
--------------------------	--------

Mélység	650 mm
Fiókok száma	3
Ajtó magassága	525 mm
Ajtó ütköző	jobbos
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Ajtó hasznos magassága	525 mm
Szélesség	400 mm
Hasznos szélesség	350 mm
Súly	50,7 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Ajtók száma	1
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Magasság	900 mm
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
16G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval fiókok egyéni beszereléséhez Magasság / ajtó magassága 900/525 mm	927420 900/525
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21