

Garant GRIDLINE

Fiókház, 16G, gurítható, 12×20G, Ház magassága mm / fiókok száma: 400/4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927315 400/4
GTIN	4062406108397
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Fekete ABS műanyag rakodópolc és 2K-Haptoprene® tolófogantyú. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltékeredés védelemmel. A fiókok **egykezes egyenkénti kioldása** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 75, 100

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Ne tolja a 920301 – 920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

Műszaki leírás

Legurulásvédő perem kivitele	4 oldalas
------------------------------	-----------

Fiókok száma	4
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kerék Ø	125 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Nyommentes futófelület	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	50,1 kg
Hasznos magasság	325 mm
ComfortClose	nem
Magasság	600 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Tárolópolc	igen
Mélység	740 mm
Ajtók száma	0
Legurulásvédő peremmel	igen
Maximális teherbírás	600 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	420 mm
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület, nem hagy nyomot
Fiókház magassága	400 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes

Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Ház felül nyitott	nem
Fiókok hasznos magassága	325 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Műhely guruló kisszekrény

Tartozék

Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 12	951020 12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927505 100
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927505 75
16G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez Ház magassága 400 mm	927430 400
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21