

**HOLEX****Csiszológyűrű tartó, hasított, kúpos, szár Ø 6 mm, Legnagyobb Ø×fejhossz: 36X60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	13500 min <sup>-1</sup>
Max. Ø	36 mm
Legkisebb Ø	22 mm
Fej Ø	5 mm
Fejhossz	60 mm
Alak leírása	kúpos
Szár Ø	6 mm
Hordozóanyag	rugalmas gumitest
Termék fajtája	Csiszológyűrű tartó

