

Garant GRIDLINE

16G ház, billentő- magasságállítóhoz és satuhoz megfelel, Magasság: 800mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	927321 800
GTIN	4062406108496
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

16G ház stabil acélszerkezettel. Az ajtó **hengerzárral** zárható. A fiók nem zárható.
A 967565 sz. 120 méretű GARANT billentő és magasságállítóhoz és a 967100 sz. 120 méretű GARANT satuhoz való (nem tartozék).

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Súly	39,2 kg
Fiókok száma	1
Szélesség	400 mm
Magasság	800 mm
Mélység	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20

Hasznos szélesség	280 mm
Hasznos magasság	570 mm
Hasznos mélység	600 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Anyagvastagság	1 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

Tartozék

Billentő és magasságállító satuval Satu pofaszélessége 120 mm	967565 120
Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 12	951020 12
Párhuzamsatu Pofaszélesség 120 mm	967100 120
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12