

Garant GRIDLINE

Fiókház, 16G, gurítható, 12×20G, Ház magassága mm / fiókok száma: 500/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927315 500/5
GTIN	4062406108427
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Fekete ABS műanyag rakodópolc és 2K-Haptoprene® tolófogantyú. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. A fiókok **egykezes egyenkénti kioldása** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 75, 75, 125

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Ne tolja a 920301 – 920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
-----------------------	--------

Kerék Ø	125 mm
Fiókok száma	5
Nyommentes futófelület	igen
Szélesség	420 mm
Legurulásvédő perem kivitele	4 oldalas
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Hasznos magasság	425 mm
Súly	59,6 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
ComfortClose	nem
Tárolópolc	igen
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület, nem hagy nyomot
Legurulásvédő peremmel	igen
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Magasság	700 mm
Mélység	740 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Maximális teherbírás	600 kg
Ajtók száma	0
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Fiókház magassága	500 mm
Fiókház hasznos magassága	425 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes

Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	425 mm
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Műhely guruló kisszekrény

Tartozék

Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 12	951020 12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927505 125
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927505 75
16G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez Ház magassága 500 mm	927430 500
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21