

Garant GRIDLINE

16G ház, billentő- magasságállítóhoz és satuhoz megfelel, Magasság: 600mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927321 600
GTIN	4062406108472
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel. Az ajtó **hengerzárral** zárható. A fiók nem zárható.
A 967565 sz. 120 méretű GARANT billentő és magasságállítóhoz és a 967100 sz. 120 méretű GARANT satuhoz való (nem tartozék).

Elhelyezés:

Ajtó magassága mm: 525

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Súly	23,9 kg
Szélesség	400 mm
Magasság	600 mm
Mélység	650 mm
Hasznos mélység	600 mm

Hasznos szélesség	280 mm
Hasznos magasság	570 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

Tartozék

Billentő és magasságállító satuval Satu pofaszélessége 120 mm	967565 120
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Párhuzamsatu Pofaszélesség 120 mm	967100 120