

Garant GRIDLINE

Energiaellátó ház kábeltekerceselővel, Magasság: 700mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927327 700
GTIN	4062406108557
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel.

2 × 928470 sz. DE250V/1 méretű árammodullal felszerelve, a tömlő / kábeltekerceselő fixen össze van csavarozva a ház aljával. A kábeltekerceselő hossza 10 m. Tömlőtekerceselő hossza 10 m.

Elhelyezés:

928470 sz. modul: 2 × DE250V/1 méret; 1 × 0/1 méret

Szín:

Ház és modulok RAL 7035 világosszürke, előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

További egyedi felszerelés lehetséges a 928470 sz. modulokkal. Vegye figyelembe a modulok maximális számát.

Műszaki leírás

Szélesség	400 mm
Súly	28,2 kg
Magasság	700 mm
Mélység	650 mm

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség	250 V
F típusú aljzatok száma	2
Csatlakozó aljzat, típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

Tartozék

Energia és média modul Modultípus DE250V/1	928470 DE250V/1
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1