

Garant GRIDLINE

Energiaellátó ház kábel- és tömlőtekerceselővel, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927329 900
GTIN	4062406108656
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel.

2 × 928470 sz. DE250V/1 méretű árammodullal felszerelve, a tömlő / kábeltekerceselő fixen össze van csavarozva a ház aljával. A kábeltekerceselő hossza 10 m. Tömlőtekerceselő hossza 10 m.

Csatlakozás NW 7,2 tömlőcsonkkal és gyorscsatlakozóval. Gyorszáras csatlakozóval. Max. nyomás 12 bar. Plusz üres takarólappal 3 további modul opcionális felszereléséhez.

Elhelyezés:

928470 sz. modul: 2 × DE250V/1 méret; 1 × 0/1 és 0/3 méret

Szín:

Ház és modulok RAL 7035 világosszürke, előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

További egyedi felszerelés lehetséges a 928470 sz. modulokkal. Vegye figyelembe a modulok maximális számát.

Műszaki leírás

Súly	38,4 kg
Magasság	900 mm

Szélesség	400 mm
Mélység	650 mm
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
F típusú aljzatok száma	2
Névleges feszültség	250 V
Csatlakozó aljzat, típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

Tartozék

Energia és média modul Modultípus DE250V/1	928470 DE250V/1
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1