

Garant GRIDLINE

Energiaellátó ház kábeltekerceselővel, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927327 800
GTIN	4062406108564
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel.

2 × 928470 sz. DE250V/1 méretű árammodullal felszerelve, a tömlő / kábeltekerceselő fixen össze van csavarozva a ház aljával. A kábeltekerceselő hossza 10 m. Tömlőtekerceselő hossza 10 m. Plusz üres takarólappal 3 további modul opcionális felszereléséhez.

Elhelyezés:

928470 sz. modul: 2 × DE250V/1 méret; 1 × 0/1 és 0/3 méret

Szín:

Ház és modulok RAL 7035 világosszürke, előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

További egyedi felszerelés lehetséges a 928470 sz. modulokkal. Vegye figyelembe a modulok maximális számát.

Műszaki leírás

Mélység	650 mm
Szélesség	400 mm
Súly	30,7 kg

Magasság	800 mm
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Energiaellátás	Vezetékes
F típusú aljzatok száma	2
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Csatlakozó aljzat, típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

Tartozék

Energia és média modul Modultípus DE250V/1	928470 DE250V/1
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1