

Garant GRIDLINE

Energiaellátó ház tömlőtekerrel, Magasság: 600mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 927328 600 |
| GTIN | 4062406108588 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel.

2 × 928470 sz. DE250V/1 méretű árammodullal felszerelve, a tömlő / kábelttekerrel fixen össze van csavarozva a ház aljával. A kábelttekerrel hossza 10 m. Tömlőtekerrel hossza 10 m. Csatlakozás NW 7,2 tömlőcsonkkal és gyorscsatlakozóval. Gyorszáras csatlakozóval. Max. nyomás 12 bar.

Elhelyezés:

928470 sz. modul: 2 × DE250V/1 méret; 1 × 0/1 méret

Szín:

Ház és modulok RAL 7035 világosszürke, előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

További egyedi felszerelés lehetséges a 928470 sz. modulokkal. Vegye figyelembe a modulok maximális számát.

Műszaki leírás

| | |
|----------|---------|
| Magasság | 600 mm |
| Súly | 25,4 kg |

| | |
|--------------------------|--|
| Mélység | 650 mm |
| Szélesség | 400 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Névleges feszültség | 250 V |
| Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer |
| F típusú aljzatok száma | 2 |
| Csatlakozó aljzat, típus | F |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Energia modul |

Tartozék

| | |
|--|-----------------|
| Energia és média modul Modultípus 0/1 | 928470 0/1 |
| Energia és média modul Modultípus DE250V/1 | 928470 DE250V/1 |