

Garant GRIDLINE

16G ház áram és sűrített levegő modulokkal, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927325 800
GTIN	4062406108526
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel.

Áram és sűrített levegő modulokkal felszerelve: 2 × 928470 sz. DE250V/1 méretű modul, 1 × 928470 sz. AIR/S méretű modul.

Elhelyezés:

928470 sz. modul: 2 × DE250V/1 méret; 1 × AIR/S méret; 1 × 0/3 méret

Szín:

Ház és modulok RAL 7035 világosszürke. Front RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

További egyedi felszerelés lehetséges a 928470 sz. modulokkal. Vegye figyelembe a modulok maximális számát.

Műszaki leírás

Mélység	650 mm
Súly	25,2 kg
Szélesség	400 mm
Magasság	800 mm

Energiaellátás	Vezetékes
F típusú aljzatok száma	2
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség	250 V
Csatlakozó aljzat, típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

Tartozék

Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1
Energia és média modul Modultípus AIR/S	928470 AIR/S
Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2
Energia és média modul Modultípus DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul Modultípus AIR/S	933913 AIR/S