

Garant GRIDLINE

**Energiaellátó ház kábeltekerceselővel, Magasság: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927327 600
GTIN	4062406108540
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel.

2 × 928470 sz. DE250V/1 méretű árammodullal felszerelve, a tömlő / kábeltekerceselő fixen össze van csavarozva a ház aljával. A kábeltekerceselő hossza 10 m. Tömlőtekerceselő hossza 10 m.

**Elhelyezés:**

928470 sz. modul: 2 × DE250V/1 méret; 1 × 0/1 méret

**Szín:**

Ház és modulok RAL 7035 világosszürke, előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

További egyedi felszerelés lehetséges a 928470 sz. modulokkal. Vegye figyelembe a modulok maximális számát.

**Műszaki leírás**

Súly	25,4 kg
Magasság	600 mm
Mélység	650 mm
Szélesség	400 mm

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
F típusú aljzatok száma	2
Csatlakozó aljzat, típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

## Tartozék

Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1
Energia és média modul Modultípus DE250V/1	928470 DE250V/1