

**Kesztyű pár 6230, Kesztyűméret: 6****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094236 6 |
| GTIN | 4059904093768 |
| Árucikk kategória | 09H |

Leírás**Kivitel:**

6230. Antisztatikus kesztyű **ESD** felhasználáshoz. **Érintőképernyő** kezeléséhez is alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|-----|
| Szellőzés | jó |
| Kesztyűméret | 6 |
| DMF mentes | nem |

| | |
|--|----------------------------|
| Szilikonmentes | nem |
| Illeszkedés | jó |
| Nedves fogás | mérsékelt |
| Bevonat anyaga | PU |
| EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 1 |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Tapintási érzet | nagyon jó |
| EN 388 továbbszakadási ellenállás | 3 |
| EN 388 kopásállóság | 4 |
| Hővédelem | nem alkalmas |
| Olajos fogás | mérsékelt |
| EN 388 vágással szembeni ellenállás | 1 |
| Tartalom | 12 |
| Kesztyű tulajdonságai | Érintőképernyőhöz alkalmas |
| Kötéstechnológia | 13G |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Felhasználás | többször használatos |
| EN 388 | 3141X |
| Hordozóanyag | Nylon/karbon |
| Bevonat | PU |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | fehér / szürke |
| Súly | 14 g |
| Termék fajtája | ESD kesztyű |