

**HOLEX****Csiszológyűrű, kúpos (A), 150-es szemcse finom, Legnagyobb hüvely-  
Ø×hüvelyszélesség: 36X60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553870 36X60
GTIN	4045197722997
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással.

**Normál korund (A)** univerzális csiszolási munkákhoz.

**A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti.** A gyűrű teljes szélességében használható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható.

**Felhasználás:**

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

**Alkalmazható:**

Az 553830 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	150
Hüvely szélessége	60 mm
Legnagyobb hüvely Ø	36 mm
Finomsági fok	finom

Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Hüvely alakja	kúpos
Termék fajtája	Csiszológyűrű

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, kúpos, szár Ø 6 mm  
Legnagyobb Ø×fejhossz 36X60 mm

553830 36X60