

HOLEX**ER szorítópatronos befogó Forma AD, SK 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300505 25
GTIN	4062406108700
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

HOLEX –

Precíziós HOLEX felfogó anya, kiegyensúlyozva ($G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$, minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 25

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 25

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	42 mm
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	25
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Befogási Ø D ₁	1-16 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 25	309617 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309413 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309375 14
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309447 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309373 10

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309411 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309373 2
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
ER felfogó anya High Speed ER-hez 25	309610 25
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309373 13
ER szorítópatron készlet HP tömítéssel (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309373 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309411 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mm tömítéssel	309022
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309447 7
Nyomatékkulcs rátűző ER mini anyához ER szorítópatronos befogó 25	309745 25
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
	308700 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 8 mm

309413 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm

308941 14

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308720 40

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 11 mm

309413 11

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 7 mm

309413 7

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308806 40

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges
befogási Ø d 11 mm

309409 11

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és
dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm

309447 10

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 13 mm

308962 13

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm

308941 5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 9 mm

309413 9

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges
befogási Ø d 4 mm

309375 4

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm

308941 2

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 10 mm

308962 10

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 8 mm

308962 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm

308960 8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm

308959 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm

308960 9

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm

308941 8

309430 7

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 7 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309411 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309374 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309373 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309374 10
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309375 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309409 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309373 3
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309375 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 25	309612 25
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309447 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309373 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309409 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309411 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309447 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309409 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309374 15
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309409 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309411 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309373 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309411 12
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308962 9
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309373 8

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309447 5
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel	309244
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309374 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309373 14
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309375 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309374 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309375 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309409 14
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309374 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309373 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309411 11
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER felfogó anyja ER-hez 25	309580 25

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309374 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309413 6
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309409 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309373 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309409 10
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309374 13
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel és fúvókával	309245
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309373 15
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309409 16
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309374 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309373 16
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309374 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309374 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309374 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309374 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309413 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309447 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309411 10
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309374 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm	309413 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309411 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309373 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309447 4