



## Szűkítőpersely SK / MK kiütőlaphoz, Form AD, BT 40, MK belső: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	303082 2
GTIN	4062406109226
Árucikk kategória	32A

### Leírás

**Kivitel:**

Kívül és belül köszörülve.

**Felhasználás:**

**MK-száras** szerszámok befogásához.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.

Körfutási pontosság:  $\leq 8 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 50 mm

Külső  $\varnothing$  D: 32 mm

### Műszaki leírás

Külső $\varnothing$ D	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Befogó	BT 40
Szabvány	DIN 6383
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 μm
Termék fajtája	Befogó adapter

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40

