

**Szűkítőpersely SK / MK kiütőlaphoz, Form AD, BT 50, MK belső: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303087 3
GTIN	4062406109271
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Kívül és belül köszörülve.

Felhasználás:

MK-száras szerszámok befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.

Körfutási pontosság: $\leq 8 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 65 mm

Külső \varnothing D: 40 mm

Műszaki leírás

Külső \varnothing D	40 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Befogó	BT 50
Szabvány	DIN 6383
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 μm
Termék fajtája	Befogó adapter

Tartozék

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50