

**Szűkítőpersely SK / MK kiütőlaphoz, Form AD, BT 50, MK belső: 2****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 303087 2      |
| GTIN              | 4062406109264 |
| Árucikk kategória | 32A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kívül és belül köszörülve.

**Felhasználás:**

**MK-száras** szerszámok befogásához.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.

Körfutási pontosság:  $\leq 8 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső  $\varnothing$  D: 32 mm

**Műszaki leírás**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Külső $\varnothing$ D   | 32 mm      |
| A-méret kinyúlási hossz | 60 mm      |
| Befogó                  | BT 50      |
| Szabvány                | DIN 6383   |
| Befogó szabvány         | JIS B6339  |
| Befogó szabvány         | ISO 7388-2 |
| Alak                    | AD         |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 8 μm                              |
| Termék fajtája                       | Befogó adapter                      |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50  | 308765 50 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50  | 308760 50 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint<br>Hozzávaló meredekkúp méret 50             | 308810 50 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50  | 308780 50 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50  | 308790 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban<br>DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50  | 308785 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló<br>meredekkúp méret 50                            | 308830 50 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50  | 308795 50 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint<br>Hozzávaló meredekkúp méret 50              | 308812 50 |