

**HOLEX****Csiszológyűrű, kúpos (ZA), 40-es szemcse durva, Legnagyobb hüvely-  
Ø×hüvelyszélesség: 20X63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553871 20X63
GTIN	4045197723307
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással.

**Cirkonkorund (ZA).**

**A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti.** A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható.

**Felhasználás:**

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

**Alkalmazható:**

Az 553830 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	40
Hüvely szélessége	63 mm
Legnagyobb hüvely Ø	20 mm
Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Cirkon korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Hüvely alakja	kúpos
Termék fajtája	Csiszológyűrű

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, kúpos, szár Ø 6 mm  
Legnagyobb Ø×fejhossz 20X63 mm

553830 20X63