

**Szűkítőpersely SK / MK behúzómenethez, Form A, BT 50, MK belső: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303097 4
GTIN	4062406109448
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Kívül és belül köszörülve.

**Felhasználás:**

**MK-száras** szerszámok befogásához.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.

Körfutási pontosság:  $\leq 8 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Külső  $\varnothing$  D: 48 mm

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Külső $\varnothing$ D	48 mm
Befogó	BT 50
Szabvány	DIN 6383
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 μm
Termék fajtája	Befogó adapter

## Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50