

**Szűkítőpersely SK / MK behúzómenethez, Form A, BT 40, MK belső: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303092 4
GTIN	4062406109417
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Kívül és belül köszörülve.

Felhasználás:

MK-száras szerszámok befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.

Körfutási pontosság: $\leq 8 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 95 mm

Külső \varnothing D: 48 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	95 mm
Külső \varnothing D	48 mm
Befogó	BT 40
Szabvány	DIN 6383
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 8 µm
Termék fajtája	Befogó adapter

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40