

**Szűkítőpersely SK / MK behúzómenethez, Form A, BT 50, MK belső: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303097 2
GTIN	4062406109424
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Kívül és belül köszörülve.

**Felhasználás:**

**MK-száras** szerszámok befogásához.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.

Körfutási pontosság:  $\leq 8 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső  $\varnothing$  D: 32 mm

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Külső $\varnothing$ D	32 mm
Befogó	BT 50
Szabvány	DIN 6383
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 μm
Termék fajtája	Befogó adapter

## Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50