

HOLEX**ER szorítópatronos befogó Forma AD, SK 50 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300615 40
GTIN	4062406109646
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluffchip furattal.

HOLEX –

Precíziós HOLEX felfogó anya, kiegyensúlyozva ($G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$, minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 40

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 40

Műszaki leírás

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	40
--	----

Külső Ø D	63 mm
Befogási tartomány	3 - 26 mm
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	40
Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER felfogó anya High Speed ER-hez 40	309610 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	309040 26
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309040 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309434 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309040 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308992 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308990 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	309040 23
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	308992 22
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	309419 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	308990 21

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308992 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308990 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308990 12
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309449 8
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309040 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309040 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308990 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm	309449 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308990 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308992 20
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308992 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308990 18
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309419 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	308990 23
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309434 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308992 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	309040 22
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	308992 25

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308992 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308990 13
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309419 11
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309419 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309040 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	308990 24
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	309040 21
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm	309449 12
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309449 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309040 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308990 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309040 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309419 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308992 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309434 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309419 20

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309419 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	309040 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	308990 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308990 4
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309040 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308990 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309419 12
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309434 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309040 15
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309040 10
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40	309612 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	309040 24
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308990 10
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308990 5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm	309449 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309419 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308990 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309419 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309040 14
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308990 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309040 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309040 20
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309434 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308990 15
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309449 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309419 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309040 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	308990 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309419 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309040 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309449 5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309449 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	308990 26
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309040 19
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309434 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309449 4
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER- hez 40	309617 40
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 16 mm	309449 16
ER felfogó anya ER-hez 40	309580 40

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309449 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308990 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309040 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	309419 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308990 17
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309434 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308992 12