

HOLEX**ER szorítópatronos befogó Forma AD, SK 50 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 300615 16 |
| GTIN | 4062406109615 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluffchip furattal.

HOLEX –

Precíziós HOLEX felfogó anya, kiegyensúlyozva ($G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$, minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 16

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 16

Műszaki leírás

| | |
|--|----|
| Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 16 |
|--|----|

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Külső Ø D | 28 mm |
| Befogási tartomány | 0,5 - 10 mm |
| Tartalék anya HOLEX 309580 sz. | 16 |
| Befogó | SK 50 A = 160 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | AD |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm | 308920 2 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm | 308922 10 |
| Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308620 50 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm | 309445 5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm | 308920 1 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm | 308921 5 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308615 50 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50 | 308700 50 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 308921 6 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50 | 308790 50 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308812 50 |

| | |
|---|------------|
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm | 308921 4 |
| Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm | 613300 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 308901 5 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| ER felfogó anya High Speed ER-hez 16 | 309610 16 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm | 309402 2,8 |
| ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 16 | 309617 16 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm | 309403 3,5 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm | 308921 3 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm | 308921 7 |
| Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308650 50 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm | 308922 7 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 309425 6 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308830 50 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 308901 7 |
| Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50 | 308660 50 |
| ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 16 | 309612 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 308920 7 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm | 309445 4 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm | 308901 2 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm | 308922 4 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 309402 6 |

| | |
|--|------------|
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm | 309404 8 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm | 308906 4 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm | 309445 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm | 308906 7 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 308901 9 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 308906 8 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 309403 6 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50 | 308760 50 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 308906 6 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm | 308906 9 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309402 4,5 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm | 309402 7 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 308906 10 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm | 308922 6 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm | 309404 6 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm | 308922 5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm | 308901 3 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50 | 308795 50 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm | 309403 4 |

| | |
|---|------------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm | 308901 1 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm | 308922 9 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 308901 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 308920 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 308920 4 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm | 309402 9 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm | 308922 8 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm | 309403 7 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 308921 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm | 308920 3 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm | 309403 2,8 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm | 309402 3,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 308901 4 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309404 4,5 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm | 308922 3 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 308901 6 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309445 4,5 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm | 308921 9 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 3,5 mm | 309404 3,5 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm | 309402 4 |

| | |
|---|------------|
| Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50 | 308610 50 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 308901 8 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50 | 308765 50 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50 | 308720 50 |
| ER felfogó anya ER-hez 16 | 309580 16 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm | 309403 9 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308810 50 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 308920 8 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm | 308906 5 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm | 309445 3,5 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50 | 308785 50 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 309402 8 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 309403 8 |
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50 | 308640 50 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm | 308906 3 |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50 | 308600 50 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 308920 5 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm | 309445 2 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 308920 10 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 308921 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 308920 9 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm | 309404 7 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm | 309445 3 |

| | |
|---|------------|
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50 | 308740 50 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm | 309445 2,8 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50 | 308605 50 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309403 4,5 |
| Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm | 656050 200 |