

**HOLEX****ER szorítópatronos befogó Forma AD, SK 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300585 32
GTIN	4062406109585
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

**HOLEX –**

Precíziós HOLEX felfogó anya, kiegyensúlyozva ( $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$ , minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok  $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$ ).

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

**Tartalom:**

Inkluzív felfogó anya.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 2 - 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 50 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 32

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 32

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	32
Befogási tartomány	2 - 20 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	32
Befogási Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Befogó	SK 50 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309414 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308986 12
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308981 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308981 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309432 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308981 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309414 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309000 8

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309448 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309418 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308981 15
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	308986 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309000 7
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm	309448 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 16 mm	309418 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309000 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	309002 5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309448 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm	309448 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309416 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309414 11
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309001 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309416 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309001 15
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309414 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309414 10

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308986 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309418 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309448 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309001 19
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	309002 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309000 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308986 3
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309000 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309000 20
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308986 18
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309001 18
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309432 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309416 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309000 4
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309418 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309001 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309002 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309416 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308986 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308981 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308981 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309414 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309418 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm	309418 14
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309432 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	309002 3
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309002 18
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309001 12
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 17 mm	309002 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309000 18
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	309002 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309000 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	308986 19
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309001 14
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309432 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308981 20
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308986 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308986 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308986 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309001 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309001 9
	309432 4,5

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel  
Névleges befogási Ø d 4,5 mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 14 mm

309416 14

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm

309000 16

ER felfogó anya High Speed ER-hez 32

309610 32

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 8 mm

309414 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 4,5 mm

309414 4,5

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási  
Ø d 10 mm

309002 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm

309000 11

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 20 mm

309416 20

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm

309000 15

ER felfogó anya ER-hez 32

309580 32

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm

309000 19

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm

308986 15

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 7 mm

309416 7

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és  
dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm

309448 8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm

308986 16

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 4,5 mm

309416 4,5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal  
Névleges befogási Ø d 18 mm

309418 18

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50

308740 50

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm

308986 20

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal  
Névleges befogási Ø d 7 mm

309418 7

309414 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm 309001 13

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm 309002 12

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm 309448 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm 308981 13

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm 309000 9

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm 308981 3

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm 309418 4,5

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm 309002 9

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm 309001 11

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm 309002 4

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm 309448 9

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm 309416 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm 308981 17

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50 308660 50

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm 308981 6

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm 309448 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm 309000 14

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm 309414 18

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm 308981 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm 309416 8

309432 8

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel  
Névleges befogási Ø d 8 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309001 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308986 11
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309448 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	309002 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309001 17
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309001 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308981 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308981 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309000 13
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309002 14
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 32	309612 32
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309414 20
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309414 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309416 18
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308986 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 20 mm	309418 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308981 12
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308986 8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309002 20
	309002 7



ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309002 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309001 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309001 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309000 17
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	309418 11
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308986 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 19 mm	309002 19
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309418 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308981 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	309000 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309001 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309416 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309432 12
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309002 8
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308981 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309001 20
	308820 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 32	309617 32
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308986 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308981 10
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309432 9