

**HOLEX****ER szorítópatronos befogó Forma AD, SK 50 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300555 40
GTIN	4062406109516
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluffchip furattal.

**HOLEX –**

Precíziós HOLEX felfogó anya, kiegyensúlyozva ( $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$ , minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok  $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$ ).

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

**Tartalom:**

Inkluzív felfogó anya.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 40

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 40

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	3 - 26 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	40
Külső Ø D	63 mm
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	40
Befogó	SK 50 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	309419 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	309040 21
ER felfogó anya ER-hez 40	309580 40
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309434 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309040 17
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309434 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm	309449 11
	309449 12

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm

309419 12

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50

308640 50

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

309419 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm

308990 5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

308992 8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm

308992 16

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm

309040 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm

309040 20

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm

309449 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm

309419 18

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm

309040 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm

308990 22

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm

308990 26

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm

309449 14

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm

309040 15

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm

308990 12

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm

309449 6

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm

309434 10

ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 40

309617 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm

308990 4

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50

308615 50

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm

309040 6

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309040 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308990 20
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308992 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308990 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309419 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309040 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309449 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	309040 26
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309434 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309040 14
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309040 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308990 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309419 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309449 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	309040 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	309040 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308990 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309434 9
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308992 12
	309449 4,5

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	308990 24
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309419 14
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309419 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309040 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	308992 25
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	308990 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309040 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309434 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309040 9
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40	309612 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	308990 23
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309449 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308992 20
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308990 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 16 mm	309449 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309419 20
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308990 17
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309419 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308990 15
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309449 4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308990 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309040 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308990 19
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308992 18
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308992 6
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309040 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308990 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309449 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309434 14
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308990 18
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309419 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	308990 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	309040 23
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308992 14
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309040 18
	309419 22

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308990 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308990 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309419 9
ER felfogó anya High Speed ER-hez 40	309610 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	309040 24
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	308992 22
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308990 14
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309040 13